

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Tipas: 20/2L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274170 20/2L
GTIN	4062406785482
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000–275015.

Paskirtis:Atpjovimui, kai skersmuo $D_{\min} = 14$ mm.**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	18 mm
t_{\max} . vidinis apdirbimas	3 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L_1	35 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis