



Elektrinis išsijungiantis atsuktuvus, Tipas: S8120



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070236 S8120
GTIN	7322590055455
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

S8 serijos PRO elektriniai suktuvai apima daugybę skirtingų modelių, kurie pasižymi dideliu greičiu ir tikslumu. Ergonomiško dizaino S8 atsuktuvus siūlo „plug-and-play“ sprendimą mažo sukimo momento surinkimo darbams atlikti. S8 serija buvo sukurta siekiant pagerinti kokybę ir efektyvumą.

- **Su išjungimo mova**
- **Reguliuojamas sukimo momentas**
- **Paprastas naudojimas**

Tinka:

Serijinės sraigtinės jungtys su greitojo keitimo geležčių laikikliu E 6,3

Pastaba:

Atitinkamą maitinimo adapterį rasite adresu: Nr. 070235 dyd. ADAPTER

Sūkių momento ribos: 15 - 120 cNm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 700 - 1000

Įrankių laikiklio matmenys: 1/4 in

Įrankių laikiklio pavaros profilis: Šešiabriaunis

Įrankių laikiklio forma: E

Konstrukcija: Strypas

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	S8120
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Sūkių momento ribos	15 - 120 cNm
Konstrukcija	Strypas

Darbinis triukšmas	67 dB(A)
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	700 - 1000
Svoris	0,46 kg
Įrankių laikiklio forma	E
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Šešiabriaunis
Produkto rūšis	Tiesinis suktuvus