



Deimantinis pjovimo diskas STANDARD** universalus, Disko Ø: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

569721 115

GTIN

9003173102909

Produktų klasė

53T

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

Universalus apdirbimas visų statybinių medžiagų, pvz.: betono, plytų, natūralaus akmens ir t.t. Danga užkepinta tiesiai ant disko, pagrindas pagerintas (jokio mušimo).

Paskirtis:

Pjauti visas standartinės statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Pastaba:

- **Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!**
- **Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.**

Techninis aprašymas

Disko Ø

115 mm

maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
Abrazyvaus sluoksnio plotis	2 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis	7 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas