

## Transportavimui skirti konteineriai, uždedami vienas ant kito Su atidaroma sienele, Naudingasis gylis × plotis: 1000X800mm



### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 963561 1000X800 |
| GTIN             | 4251572701659   |
| Produktų klasė   | 96l             |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirti transportavimo ir krovimo konteineriai iš lakštinio plieno su W formos statramsčiu ir nukirstomis briaunomis. Su stabilium, į vamzdelį panašiu dangteliu viršuje, stabiliais apvaliais karoliukais sienoje ir grindų plote bei etiketės su laukeliu krovinio lipdukams (nuo rankenėlių galima lengviau nuimti krovinio lipdukus). Tvirti kampai kraunant su kranu. Dideli konteineriai gali būti keliami naudojant sertifikuotus kranų skersinius vertikaliuose traukimo grandinėse su kabliais. Apačios aukštis 100 mm.

Su atidaroma sienele.

#### Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005.

#### Pastaba:

Taip pat galimos ryškiai raudonos RAL 3000, žalios RAL 6011 ir mėlynos RAL 5010 spalvos. Kreipkitės į mus.

### Techninis aprašymas

|   |        |
|---|--------|
| maksimalus rietuvės aukštis                             | 600 mm |
| Svoris  | 42 kg  |
| Aukštis   | 670 mm |
| galima dėti vieną ant kito įvairaus dydžio konteinerius | ne     |

|   |  |
|---|--|
| Fiksuojantys kampai su ąsomis pakelti kranu | taip   |
| Gylis                                       | 1060 mm  |
| Užpildymo aukštis                           | 500 mm   |
| Sienele                                     | Su atidaroma sienele   |
| Leistinoji apkrova                          | 1000 kg  |
| Medžiaga                                    | Lakštinis plienas  |
| sudedamos viena ant kitos                   | taip   |
| galima kelti kranu                          | taip   |
| Rietuvės kraštas iš 3 pusių                 | ne   |
| Spalva                                      | pelės pilkumo RAL 7005   |
| Keliamoji galia sudėjus vieną ant kito      | 5000 kg  |
| Užkabinimo keltuvu plotis                   | 660 mm   |
| Plotis                                      | 860 mm   |
| Užkabinimo keltuvu gylis                    | 860 mm   |
| Aukštis pastumti po apačia                  | 100 mm   |
| su šakių užkabinimo kišenėmis               | ne   |
| Naudingas plotis                            | 800 mm   |
| Naudingasis gylis                           | 1000 mm  |
| Produkto rūšis                              | Transportavimo ir vienas ant kito sudedami dideli konteineriai |