



Impaktor antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Rinkinys su 10 antgaliais, Torx® profilis: TX30



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 674118 TX30 |
| GTIN | 4013288223913 |
| Produktų klasė | 63H |

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPAKTOR suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos **antgalių patvarumas** padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 |
| Antgalio ilgis | 25 mm |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Dalių skaičius | 10 |
| Spalvinis žymėjimas | taip |
| Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |