



Ausų kištukų rinkinys, 100 porų E-A-R™ Flexible Fit HA be virvelės, Pora: 100



Užsakymo data

Užsakymo numeris

097619 100

GTIN

051131279414

Produktų klasė

04M

Aprašymas

Modelis:

E-A-R™ Flexible Fit HA ausų kištukai pagaminti iš patentuoto putplasčio, todėl juos galima **plauti ir pakartotinai naudoti iki dviejų savaičių. Nereikia atskiros rankenos:** kadangi putplasčio antgalio nereikia formuoti, ausų kištukai išlieka švarūs net paimant nešvariomis rankomis ar pirštinėmis. Medžiaga ir konstrukcija taip pat leidžia **greitai įvesti į ausies kanalą net ir viena ranka.** Ypač tinka darbui, kurį atliekant susipurvina rankos, ir situacijose, kai turite tik vieną ranką ausų kištukams įdėti.

Tiekimo sudėtis:

E-A-R™ lankstūs Fit HA ausų kištukai be virvelės, 100 porų, supakuoti atskirai.

Pastaba:

SNR vertė (garso slopinimo) gaunama taip:

Bandymo rezultato įvedimas viena ranka: 30 dB

Bandymo rezultatas įdėjimas abiem rankomis: 35 dB

kištukų medžiaga: TPE

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	3M™ E-A-R™ lankstūs ausų kištukai HA 328-1000, be virvelės
Turinys	100 pora
SNR vertė (slopinimo vertė)	30 dB(A)
kištukų medžiaga	TPE
Produkto rūšis	Daugkartiniai ausų kištukai