

**duMONT****Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290426 8
GTIN	
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Paskirtis:**

Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.

**Techninis aprašymas**

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	1200 kg
Traukimo ilgis pliene	9 - 26 mm
Pratrauktuvo ilgis	203 mm
Išėjimo kiaurymėH8	8,4 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		