

duMONT**Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

290426 7

GTIN

Produktų klasė

29J

Aprašymas**Paskirtis:****Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.****Techninis aprašymas**

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis

1150 kg

Traukimo ilgis pliene

9 - 26 mm

Pratrauktuvo ilgis

198 mm

Išėjimo kiaurymėH8

7,4 mm

Ašmenys

HSS

Produkto rūšis

Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		