

**duMONT****Šešiabriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290431 7
GTIN	
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Paskirtis:****Vienu praėjimu suformuojamas vidinis šešiabriaunis.****Techninis aprašymas**

Pratrauktuvo ilgis	185 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	590 kg
Išėjimo kiaurymėH8	7 mm
Traukimo ilgis pliene	8 - 24 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka
Alyva	tinka