

**duMONT****Keturbriaunis smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H8, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

290426 5

GTIN

Produktų klasė

29J

**Aprašymas****Paskirtis:****Vienu praėjimu suformuojamas vidinis keturbriaunis.****Techninis aprašymas**

Pratrauktuvo ilgis

165 mm

Traukimo ilgis pliene

6 - 16 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis

500 kg

Išėjimo kiaurymė H8

5,2 mm

Ašmenys

HSS

Produkto rūšis

Pratrauktuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		