

HOLEX**Lenktas laikiklis vienu grioveliu galiniams grioveliams, kairiniai, Ø Dmin:
35/50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 278054 35/50 |
| GTIN | 4062406840280 |
| Produktų klasė | 22B |

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Koto plotis p | 20×20 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 14 mm |
| Varžtas | 279816 4 |
| Paskirtis | kairiniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Įpjovos plotis w | 3; 4 mm |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |

