



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
 - REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
 - Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
 - FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
 - Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
 - LED darbo zonos apšvietimas.
 - Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
 - REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.
- FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas tik 152 mm ilgio. 13 pakopų sukimo momento nustatymas, gręžimo pakopa ir smūginio gręžimo pakopa.

Privalumai:

Tik 168 mm konstrukcinio ilgio.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modulį rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

Variklio sandara	FUEL™
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Svoris	1,2 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
standartinis naudojimas	Strong
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	15,7 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas	M12FPD-202X
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1550 min ⁻¹
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo

maksimalus sukimo momentas	45 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvus

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC