



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M12FPD2-4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

FUEL™ Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas tik 152 mm ilgio. 13 pakopų sukimo momento nustatymas, gręžimo pakopa ir smūginio gręžimo pakopa.

Privalumai:

Kompaktiškas, akumulatorius naudojamas kaip stovas.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.

Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	15,7 m/s ²
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
Svoris	1,5 kg
maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1550 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Mūrijimas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Akmuo
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Variklio sandara	FUEL™
standartinis naudojimas	Strong
Gamintojo pavadinimas	M12FPD-402X
Akumulatoriaus įtampa	12 V

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatorių kiekis	2
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC