



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M12FDD2-6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogiu laikyti.

- **Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis dar didesniajam galingumui kompaktiškoje formoje (151 mm ilgio).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.**
- **16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius su gręžimo pakopa.**

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 12 V / 6,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	35 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	M12FDD-602X
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Svoris	1,5 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	44 Nm
Akumulatoriaus talpa	6 Ah
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
standartinis naudojimas	stiprus
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas OSD2	073920 OSD2
Kampinio atsuktuvo antgalis Tipas WB1	073920 WB1

Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas
MB12

073829 MB12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC