

**Smūginis kietlydinio grąžtas SDS-max „8X“, Ø× visas ilgis: 22X520mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789206 22X520
GTIN	4059952533087
Produktų klasė	76K

**Aprašymas****Modelis:**

Naujos kartos **EXPERT SDS-max „8X“** su privirinta 4-briaune kietlydinio galvute. Pjovimo briaunos suformuotos taip, kad našiai gręžtų, ilgai tarnautų, mažai dėvėtusi. Neįstringa armuotame betone.

**Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.**

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

**Pastaba:**

SDS-max-7 kartos grąžtas (su kietlydinio pjovimo briaunomis, prilituotomis), kurių dydis 35x520 - 52x520 žr. Nr. 789204.

**Techninis aprašymas**

Ø	22 mm
Spiralės ilgis	400 mm
visas ilgis	520 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Max
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

