

**Smūginis kietlydinio grąžtas SDS-max „8X“, Ø× visas ilgis: 25X920mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789206 25X920 |
| GTIN             | 4059952533179 |
| Produktų klasė   | 76K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Naujos kartos **EXPERT SDS-max „8X“** su privirinta 4-briaune kietlydinio galvute. Pjovimo briaunos suformuotos taip, kad našiai gręžtų, ilgai tarnautų, mažai dėvėtusi. Neįstringa armuotame betone.

**Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.**

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

**Pastaba:**

SDS-max-7 kartos grąžtas (su kietlydinio pjovimo briaunomis, prilituotomis), kurių dydis 35x520 - 52x520 žr. Nr. 789204.

**Techninis aprašymas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| visas ilgis                  | 920 mm            |
| Ø                            | 25 mm             |
| Spiralės ilgis               | 800 mm            |
| Ašmenys                      | HM                |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas                        | SDS Max           |
| Produkto rūšis               | Akmens grąžtas    |

