

**Smūginis kietlydinio grąžtas SDS-max „8X“, Ø× visas ilgis: 16X540mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789206 16X540 |
| GTIN | 4059952532899 |
| Produktų klasė | 76K |

Aprašymas**Modelis:**

Naujos kartos **EXPERT SDS-max „8X“** su privirinta 4-briaune kietlydinio galvute. Pjovimo briaunos suformuotos taip, kad našiai gręžtų, ilgai tarnautų, mažai dėvėtusi. Neįstringa armuotame betone.

Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.

Gręžimo galvutė su kvadratinio skerspjūviu nuo Ø 16 mm.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

SDS-max-7 kartos grąžtas (su kietlydinio pjovimo briaunomis, prilituotomis), kurių dydis 35x520 - 52x520 žr. Nr. 789204.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| visas ilgis | 540 mm |
| Ø | 16 mm |
| Spiralės ilgis | 400 mm |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Max |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |

