

Rėmas S610-M18-U, Gylis 1100 mm, Aukštis: 4000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 991322 4000 |
| GTIN | 4058255104307 |
| Produktų klasė | 96P |

Aprašymas**Modelis:**

Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.

Aprašymas:**Konstruktiniai matmenys:****Bendras lentynos ilgis:**

Stovų rėmams S610-M18-U: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm.

Tinka:

Padėklų stelažai, gaminami nuo 2018/08.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni **dažyti miltelinu būdu**.

Pastaba:

Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę. Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus. Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti gražinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaičiavimą pagal DIN 15512:2020.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Gylis | 1100 mm |
| Aukštis | 4000 mm |
| Profiliuoto rėmo tipas | S610-M18-U |
| Paskirtis | Padėklų stelažas |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 1100 mm |
| Produkto rūšis | Šoniniai rėmai |