

Rėmas S610-M18-U, Gylis 1100 mm, Aukštis: 3500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991322 3500
GTIN	4058255104291
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:

Bendras lentynos ilgis:

Stovų rėmams S610-M18-U: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm.

Tinka:

Padėklų stelažai, gaminami nuo 2018/08.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni **dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę. Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus. Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti gražinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaičiavimą pagal DIN 15512:2020.

Techninis aprašymas

Profiliuoto rėmo tipas	S610-M18-U
Paskirtis	Padėklų stelažas
Aukštis	3500 mm
Gylis	1100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai