

## Rėmas S625-A18, Gylis 1100 mm, Aukštis: 4000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991323 4000
GTIN	4004514287496
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

**Modelis:**

Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.

**Aprašymas:****Konstruktiniai matmenys:****Bendras lentynos ilgis:**

Stovų rėmams S625-A18: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm.

**Tinka:**

Padėklų stelažai, gaminami nuo 2018/08.

**Spalva:**

Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni **dažyti miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę. Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus. Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti gražinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaiciavimą pagal DIN 15512:2020.

### Techninis aprašymas

Profiliuoto rėmo tipas	S625-A18
Aukštis	4000 mm
Paskirtis	Padėklų stelažas
Gylis	1100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai