

Garant**Kelnės Industrie, pilkos / juodos, Dydis DE: 58**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	091010 58
GTIN	4062406943295
Produktų klasė	01B

Aprašymas

Modelis:

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastingės medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogų dėvėti dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų** tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, **pagamintų Europoje** ir **trigubų siūlių** naudojimo. Atsparus dilimui **Cordura® paminkštinimas** ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl **paslėptų YKK® užtrauktukų**. Skirtas pramoniniam plovimui. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose. **Kelnės** su elastine virvele ties juosmeniu didesniai devėjimo komfortui užtikrinti.

- **Paaukštintas liemuo nugaroje iš tamprios medžiagos.**
- **Dvi galinės kišenės ir dvi priekinės kišenės.**
- **Cordura® sustiprinimas ties keliais.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Dydis DE	58
Lytis	Vyriškas modelis

Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	3% elastolefino
Audinio sudėtis	64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	265 g/m ²
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės