

Garant**Kelnės Service, pilkos / juodos, Dydis DE: 60**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091050 60 |
| GTIN | 4062406943912 |
| Produktų klasė | 01B |

Aprašymas

Modelis:

Nauja GARANT dirbtuvių rūbų kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastinės medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Modernus kirpimas ir sportiškas dizainas. Ilgalaikis komfortas dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų iš COOLMAX® medžiagos** tose vietose, kurios labiau įtempiamos ir labiau prakaituoja.. Patogu dėvėti visą dieną. Ypač lengvas dėl **aukštos kokybės audinių, pagamintų Europoje** derinio. Ilgaamžiškumas dėl įsiūtų YKK® užtrauktukų. Stabili forma ir spalva. Tinka visiems darbams, kur tenka daug judėti, pavyzdžiui, techninės priežiūros darbams.

Darbinės kelnės su elastiniu juosmeniu didesniai dėvėjimo komfortui užtikrinti.

- **Paaukštintas liemuo nugaroje iš tamprios medžiagos.**
- **Dvi kišenės ant sėdmenų.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

| | |
|----------|------------------|
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Dydis DE | 60 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Audinio sudėtis | 32% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 4% elastolefino |
| Audinio sudėtis | 64% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 220 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Spalva | pilkos / juodos |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |