

Garant**Kelnės Service, mėlynos / juodos, Dydis DE: 94****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091051 94
GTIN	4062406944247
Produktų klasė	01B

Aprašymas**Modelis:**

Nauja GARANT dirbtuvių rūbų kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastinės medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Modernus kirpimas ir sportiškas dizainas. Ilgalaikis komfortas dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų iš COOLMAX® medžiagos** tose vietose, kurios labiau įtempiamos ir labiau prakaituoja.. Patogu dėvėti visą dieną. Ypač lengvas dėl **aukštos kokybės audinių, pagamintų Europoje** derinio. Ilgaamžiškumas dėl įsiūtų YKK® užtrauktukų. **Tinka plauti pramoniniu būdu** pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva. Tinka visiems darbams, kur tenka daug judėti, pavyzdžiui, techninės priežiūros darbams.

Darbinės kelnės su elastiniu juosmeniu didesniai dėvėjimo komfortui užtikrinti.

- **Paaukštintas liemuo nugaroje iš tamprios medžiagos.**
- **Dvi kišenės ant sėdmenų.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Dydis DE	94
Lytis	Vyriškas modelis

Audinio sudėtis	32% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino
Audinio sudėtis	64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	220 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	mėlynos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės