

Garant**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091051 48
GTIN	4062406944148
Produktų klasė	01B

Aprašymas

Modelis:

Nauja GARANT dirbtuvių rūbų kolekcija iš patvaraus mišraus audinio su XLANCE elastingos medžiagos įsiuvais dar didesnei judėjimo laisvei. Modernus kirpimas ir sportiškas dizainas. Ilgalakis komfortas dėl 4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų iš COOLMAX medžiagos tose vietose, kurios labiau įtempiamos ir labiau prakaituoja.. Patogu dėvėti visą dieną. Ypač lengvas dėl aukštos kokybės audinių, pagamintų Europoje derinio. Ilgaamžiškumas dėl įsiūtų YKK užtrauktukų. Tinka plauti pramoniniu būdu pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva. Tinka visiems darbams, kur tenka daug judėti, pavyzdžiui, techninės priežiūros darbams. Darbinės kelnės su elastiniu juosmeniu didesniai dėvėjimo komfortui užtikrinti. Paaukštintas liemuo nugaroje iš tamprios medžiagos. Dvi kišenės ant sėdmenų. Kišenė rašikliui ir metrui. Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	48
Audinio sudėtis	32% medvilnė
Audinio sudėtis	4% elastolefino

Audinio sudėtis	64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	220 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Plovimas	Skirtas pramoniniam plovimui
Spalva	mėlynos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės