



## Termovizorius, Tipas: 868S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	474040 868S
GTIN	4029547024788
Produktų klasė	47E

### Aprašymas

#### Modelis:

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. **Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas.** **Scale Assist:** automatiškai nustato prasmingą skalę aptiktų reikšmių matavimui. **Su integruota 5 megapikselių skaitmenine kamera.** Matuoklį galima per Bluetooth ir **testo Thermography App** sujungti su savo išmaniuoju telefonu. Intuityvus valdymas naudojant šiuolaikišką optiką.

#### Paskirtis:

Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

#### Tiekimo sudėtis:

Tiekimo sudėtyje yra USB kabelis, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius, profesionali programinė įranga (galima atsisiųsti nemokamai), naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija ir lagaminas.

### Techninis aprašymas

Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
minimalus fokusavimo atstumas	0,5 m
Detektoriaus dydis	320×240 px
Šiluminis jautrumas	0,08 K
Akumuliatorių kiekis	1
Matymo laukas	31×23 laipsniai
Temperatūrų sritis	-30 - 650 °C
Ekrano dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius

## Paslaugos

KalibravimasInfraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
----------------------------------------------------------	----------