



Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.
Analoginiai ir skaitmeniniai rodmenys. Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas korpusas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. 1 rutulinis antgalis išgaubtų paviršių matavimui. 1 etalonas.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Baterijų kiekis	1
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė	0,001 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Sraigto Ø	6,5 mm
Leistina paklaida	5 µm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Kalibravimas	B2
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75