

HOLEX**Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas ekranas. Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos.
Analoginiai ir skaitmeniniai rodmenys. Nuo dulkių ir drėgmės apsaugotas korpusas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. 1 rutulinis antgalis išgaubtų paviršių matavimui. 1 etalonas.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Leistina paklaida	5 µm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Sraigto Ø	6,5 mm
Maitinimas	Baterijos

Sraigto žingsnis	0,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032