

**Garant****Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 42/60mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274020 42/60  |
| GTIN             | 4067263021728 |
| Produktų klasė   | 21U           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

**Techninis aprašymas**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 28 mm     |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$     | 60 mm     |
| minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$      | 42 mm     |
| Paskirtis                           | dešininis |
| Sistemos raktas                     | taip      |
| Įpjovos plotis w                    | 4 mm      |

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis