

**TMSERROR, Tipas: GBH18V21****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

18 V akumulatorinis perforatorius su SDS-plus įrankio laikikliu ir bešepetėliniu varikliu.

- Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.
- Dešininė / kairinė eiga.
- Ypatingai tvirtas: **Electronic Motor Protection išjungia variklį prie perkrovos; be problemų veikė net ir po bandomojo metimo iš 2 m aukščio ant betono.**

Tiekimo sudėtis:

Akumulatorinis smūginis gręžtuvas GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	30 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Įrankių laikiklio forma	SDS-Plus
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	21 mm

Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 1800 min ⁻¹
Svoris be akumulatoriaus	2,4 kg
Smūgių energija	2 J
maksimalus smūgių skaičius	5100 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GBH 18V-21
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B18 V

073851 B18