

Garant**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614770 24
GTIN	4067263001218
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abėjose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	7,8 mm
Kilpos aukštis h_2	14,7 mm
Žiedo $\varnothing D$	47,1 mm
Rakto dydis	24 mm
Žiaunų plotis b	51,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	325 mm
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvus žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliarakčiai