

Garant

45° nuožulų freza, Weldon kotas, Ø D: 33,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Produktų klasė	210

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Bendras ilgis L_{viso}	140 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	45,8 mm
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
$\varnothing D$	33,8 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Produkto rūšis

Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219804

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219805

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8