

Garant
45° nuožulų freza, su sriegiu, Ø D: 33,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	33,5 mm
maksimalus nusklembimo Ø D _{maks.}	45,8 mm
Iškyšos ilgis L ₁	24 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M16
minimalus įstūmimo Ø D _{min}	46 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Koto tipas	su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805