

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,5 mm

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100308 TR

Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	390 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		