

Garant**ANGT 160605 PPFR, HU7710, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216012 ALU
GTIN	4045197411228
Produktų klasė	21A

Aprašymas

ANGT 160605 PPFR ALU Kampo spindulys: 0,5 mm
Pastūma f_z per dantį: 0,13 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma f_z per dantį	0,13 mm
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGT 160605 PPFR
Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	700 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	600 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		