



Daugiakampis magnetas, Feritas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085964
GTIN	5012095018698
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Su 30°, 45°, 60°, 75° ir 90°kampais. Atsparus temperatūrai iki maks. 180 °C.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	5 mm
maksimali vardinė sukibimo jėga	100 N
Storis	12 mm
Svoris	0,3 kg
Aukštis	65 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	180 °C
Ilgis	100,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Daugiakampis magnetas

