



KOMET® gilintuvas 45°, Weldon kotas, Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	216600 M20
GTIN	4047109013032
Produktų klasė	24D

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 – M20.

Būtina sąlyga – stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 10IP (2,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	TO.. 1403
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	26-660
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN	M20
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	37 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Gilinimo $\varnothing D$	19 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	ne
Gilimo kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP	239653 10IP
---	-------------