

# Yale

Keltuvas su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 1,6t



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Produktų klasė	08Y

## Aprašymas

### Modelis:

Prietaisai su **plieninės skardos korpusu**, labai lengvi, **lengvas grandinės paleidimas**, mažas **gabaritinis aukštis**, **pasukamas** kaldintas kablys. Universalus modelis "PT".

### Paskirtis:

Universaliai naudojamas prietaisas net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.

### Pastaba:

**Srieginio spaudimo jėgos stabdžio** veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.

Automatiškai veikiantis **grandinės paleidimas greitai susuka** neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, **srieginis spaudimo jėgos stabdys** įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.

**Slystamoji mova** (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.

## Techninis aprašymas

Grandinių skaičius	1
--------------------	---

Leistinoji apkrova	1600 kg
minimalus ilgis tarp kablių	337 mm
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	31 daN
Grandinės paleidimas	taip
Korpusas Medžiaga	Plienas
Leistinoji apkrova t	1,6 t
Įprastas eigos aukštis	1,5 m
Svoris	9,4 kg
Produkto rūšis	Svirtinis / grandininis kėliklis