



Saugus pūtimo pistoletas su tvirtai primontuotu vamzdeliu „StarTip“, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080251 90
GTIN	2050000970269
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Apima šešis atskirus išleidimo taškus ir tai sukuria slopinimo efektą; be to, pūtimo pistoletai atitinka OSHA standartus.

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.

Saugus pūtimo pistoletas (208 serija) su triukšmą slopinančiu antgaliu (79 dB(A)).

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Tiekimo sudėtis:

Su plienine kištukine mova Nr. 080290 dyd. 1/4.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis Ø 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.

Techninis aprašymas

Išpūtimo vamzdelio ilgis	90 mm
Triukšmas išpučiant	79 dB(A)
Srauto dydis	190 l/min
Produkto rūšis	Pistoletas

Priedai

Permatomas apsauginis skydas pūtimo pistoletui Išorinis Ø
100 mm

080256 100

Magnetinių laikiklių rinkinys, serija

080261

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo
sriegis 1/4 in

080290 1/4