

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 1003 MOT

Tipas: UNI

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 1003 MOT
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB735
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		