

**Garant****RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212280 INOX   |
| GTIN             | 4045197303783 |
| Produktų klasė   | 21A           |

## Aprašymas

**Modelis:**

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

## Techninis aprašymas

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tipas                                  | INOX                            |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | RDEX 12T3 MOSN                  |
| Ašmenys                                | HM                              |
| Kietlydinys                            | HB7535                          |
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,22 mm                         |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 1                               |
| Produkto rūšis                         | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

**Vartotojo duomenys**

|                                | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    | 175 m/min            | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    | 175 m/min            | P                |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    | 160 m/min            | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 160 m/min            | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 140 m/min            | M                |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>      | ribotai tinka    | 60 m/min             | S                |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka    |                      |                  |
| sausasis                       | tinka            |                      |                  |