



Teleskopinės universalios kopėčios, 4-ių dalių, Skersinių kiekis: 4X3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Universalios pristatomos, išskečiamos ir laiptinės kopėčios viename. Visų variantų darbinis aukštis nustatomas 280 mm atstumu tarp skersinių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku borteliu. Patogūs transportuoti matmenys, taupant vietą gali būti sustumiamas. Lengvai naudojamos, automatiškai užsifiksuojančios apsauginės aliuminio juostos. Saugiai reguliuojamas aukštis 4 traukiamomis rankenomis iš aliuminio liejinio. Su atlenkiamomis atramomis galima naudoti kaip pristatomas kopėčias pagal EN 131-1 (ne 4 x 3 dydžio). Atramas galima nulenkti transportavimui arba, taupant vietą, naudoti kaip išskečiamas kopėčias.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Plotis, sulankstytų	0,5 m
Darbinis pristatomų kopėčių aukštis apie	3,85 m
Laiptelis	Skersinis
Kopėčių ilgis, ištiestų	2,98 m

Darbinis išskečiamų kopėčių aukštis apie	2,75 m
Ilgis, sulankstytų	1,05 m
Gylis, sulankstytų	0,21 m
Pakopų skaičius	4×3
Norma	DIN EN 131-2
Svoris	9 kg
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios