

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Turinys (ml arba l): 200**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088006 200
GTIN	4067263120551
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Maksimali alyvos šalinimo galia naudojant hibridines technologijas. Apdegę nešvarumai, specialūs tepalai, alyvos, suodžiai, gumos įbrėžimai, bitumas, vašakai ir pastos tirpinami naudojant augalinius ekstraktus ir greitai pašalinami nuo paviršiaus naudojant naujausią aktyviųjų medžiagų technologiją. 200 litrų plastikinė statinė.

Power Force yra vandeninis, mažai putojantis valiklis, kurių pagrindą sudaro atsinaujinančios žaliavos. Dėl natūralių veikliųjų medžiagų purvas yra efektyviai pašalinamas neliečiant paviršių. Malonaus kvapo, be tirpiklių ir LOJ, todėl jis puikiai tinka našiam ir saugiam darbui. Power Force yra veiksminga tirpiklių alternatyva. Jį galima naudoti ne tik rankiniu būdu, bet ir detalių valymo įrangoje. Naudojant tokiu būdu valiklis gali būti daugkartinio naudojimo ir taip paremti antrinio perdirbimo idėją. Taip ne tik taupomi išteklių, bet ir išvengiama švaistymo. Dėl NSF sertifikato valiklis gali būti naudojamas ne tik priežiūrai, bet ir maisto pramonėje.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiams purkštuvams užpildyti.**

Techninis aprašymas

Temperatūros ribos	2 - 40 °C
Virimo taškas	100 °C
Spalva	skaidri
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Forma	skyst.
pH vertė	10,5 - 11
Turinys	200 l
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Tankis	1,007 g/cm ³
Modelis	Statinė
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis