

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7525, Tipas: ST900**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212242 ST900 |
| GTIN | 4045197554307 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Pastūma f_z per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 1003 MOTN

Tipas: ST900

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Tipas | ST900 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | RDHX 1003 MOTN |
| Ašmenys | HM |
| Kietlydinys | HB7525 |
| Pastūma f_z per dantį | 0,22 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo braunų skaičius | 1 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 380 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 290 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 240 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 210 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 170 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 240 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 170 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 200 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |