



Emspira skaitmeninis mikroskopas 3 su apšvietimu iš viršaus ir stovu, Tipas: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491797 24
GTIN	7630003572353
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Emspira3 skaitmeninis mikroskopas sujungia viską, ko reikia išsamiam patikrinimui, pvz., palyginimams, matavimams ir dokumentų bendrinimui vienoje sistemoje. Emspira3 taupo Jūsų laiką, kad būtų patenkinti našumo ir mėginių tikrinimo reikalavimai. Mėgaukitės patikimu saugojimu ir paprastu dokumentų bendrinimu, kad galėtumėte veiksmingai priimti sprendimus, nesvarbu, ar atliekate patikrą atskirai ar kompiuteriu. Emspira3 tvirtas dizainas leidžia saugiai ir patikimai sutelkti dėmesį į savo patikros užduotis gamyboje ir laboratorijoje. Emspira3 skaitmeninis mikroskopas leidžia vartotojams optimizuoti patikros procesus, lanksčiai taikyti tikrinimo reikalavimus ir dirbti su pasitikėjimu.

- **Efektyvus keitimasis dokumentais ir jų saugojimas.**
- **Patogus valdymas su reguliuojama sąsaja.**
- **Tvirtas Emspira3 IP21 korpusas apsaugo vidinę optiką ir mechaniką net pramoninėje aplinkoje.**
- **Didelis matavimo tikslumas iki +/-0,5% užtikrina optimalų ir efektyvų tikrinimo procesą.**
- **greitas vaizdas realiuoju laiku su 4K Ultra HD ir 60 FPS.**
- **Ergonomiška sistema leidžia ilgomis darbo valandomis dirbti lengviau ir patogiau.**

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis mikroskopas, atskiras komplektas, maitinimo laidas, objektyvo 1,0x, LED2500 trikojis su integruotu apšvietimu ir dulkių dangtelis. su 24 colių FullHD monitoriumi.

Techninis aprašymas

Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali	3840×2160 px
Darbinis atstumas	19 - 303 mm
Objektyvas (x kartų)	1
Produkto rūšis	Video kontrolės sistema