

Garant**Pirštinių pora MASTER GRIP, Pirštinių dydis: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094309 12
GTIN	4067263202813
Produktų klasė	01H

Aprašymas**Modelis:**

MASTER GRIP mobntavimo pirštinės. Rankenos paminkštinimas vidinėje pusėje suteikia **ypač tvirtą sukibimą** ir ranka dirbant neslysta. Nitrilo putų danga pralaidi orui ir užtikrina gerą lytėjimo jausmą. **Galima liesti jutiklinius ekranus**, todėl išmaniuosius telefonus ir kitus jutiklinius ekranus galima valdyti nenusimant pirštinių.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	12
Serija	Master Grip
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos

Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	4121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Nitrilo puta / nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Matavimo ribos	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės