



Chemikalams atsparios kelnės CHEMcomfort Antistatic, tamsiai pilki, Dydis DE: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris

091536 50

GTIN

4063479231012

Produktų klasė

09Y

Aprašymas

Modelis:

Lengvame audinyje derinama **apsauga nuo chemikalų** su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.

Darbo kelnės.

- **Paslėptas mygtukas.**
- **Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.**
- **Kišenė metrui.**

Naudojimo sritis: automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

Standartas:

- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 1149-5**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje arba el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Dydis DE | 50 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 99% poliesteris |
| Audinio sudėtis | 1% anglies pluoštas |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 235 g/m ² |
| Plovimas | 95 °C spalvotiems skalbiniam |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės |
| Spalva | tamsiai pilki |
| Norma | EN 13034 |
| Produkto rūšis | Chemikalams atsparios kelnės |