



Chemikalams atsparios kelnės CHEMcomfort Antistatic, tamsiai pilki, Dydis DE: 106



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091536 106
GTIN	4063479231180
Produktų klasė	09Y

Aprašymas

Modelis:

Lengvame audinyje derinama **apsauga nuo chemikalų** su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.

Darbo kelnės.

- **Paslėptas mygtukas.**
- **Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.**
- **Kišenė metrui.**

Naudojimo sritis: automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

Standartas:

- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 1149-5**

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje arba el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Dydis DE	106
Audinio sudėtis	99% poliesteris
Audinio sudėtis	1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	235 g/m ²
Plovimas	95 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva	tamsiai pilki
Norma	EN 13034
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios kelnės