

Garant**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148350 5
GTIN	4067263461203
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	700 mm
užveržimo ribos □	7 - 20 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M12 – M33
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	9 - 26 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas