

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	40 mm
Iškyšos ilgis L_1	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Bendras ilgis L	277 mm
Koto Ø D_s	32 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A32X SDUCR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Serija	Master Mute
Plokštelės dydis	11 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis