

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:**

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	160 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 50
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A30X SCLCR/L09
Bendras ilgis L	277 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Serija	Master Mute
neužspaudžiamas diapazonas S	192 mm
Norma	DIN 8024

Paskirtis	dešininis
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis